

# AB 1 - AB 2 Blister Sealing Machines



MACHINE	BLISTER PER TIME	SIZES	POWER CONSUMPTION Kw	POWER SUPPLY Kw	DIMENSION S LxWxH CM	WEIGHT KG.
AB 1	1	10 CAPS. 00-1 15 CAPS 2-4 15 TAB. D. 12 MM 25 TAB. D. 7-8 MM 6 TAB. D. 18 MM	0,32	110/230 SINGLE PHASE	25x24x26	5
AB 2	2	10 CAPS. 00-1 15 CAPS 2-4 15 TAB. D. 12 MM 25 TAB. D. 7-8 MM 6 TAB. D. 18 MM	0,32	110/230 SINGLE PHASE	25x24x26	5



## Sigillatrice Blister

La blisteratrice AB 1- AB 2 ha dimensioni estremamente contenute ed è di semplice utilizzo.

È una macchina a funzionamento manuale per la sigillatura a caldo di blister preformati.

La macchina può raggiungere la temperatura di saldatura di 200° idonea alla sigillatura dei blister ALU ALU. A richiesta è possibile dotare gli stampi di una forma nella quale inserire i caratteri alfanumerici per l'incisione del numero di lotto o scadenza.



## Blister Sealing Machines

The AB 1 - AB 2 blistering machine is small and highly user-friendly.

It is a manual machine for the hot sealing of preformed blisters.

The machine can reach sealing temperatures of 200°, adequate for the sealing of ALU ALU blisters.

Upon request, it is possible to equip the moulds with a structure where it is possible to enter alphanumeric characters for the incision of batch numbers or expiry dates.



### Selladora de Blister

La selladora AB 1 tiene dimensiones muy compactas y es fácil de usar. Es una máquina de funcionamiento manual para el sellado al calor de ampollas preformadas. La máquina puede alcanzar la temperatura de soldadura de 200 ° adecuados para el sellado de las ampollas ALU. A petición es posible dotar los moldes de una forma en la que puede introducir caracteres alfanuméricos para grabar el número de lote o de caducidad.



### Machine à sceller pour emballage à coque

La machine à souder les blisters AB 1 - AB 2 est de très petites dimensions et vante une extrême simplicité d'utilisation.


Cette machine à fonctionnement manuel intervient dans le scellage à chaud des emballages à coque préformatés.

La machine peut atteindre une température de scellement de 200° propice à la fermeture des emballages à coque en ALU ALU. Sur demande, les moules peuvent être fournis avec une forme à l'intérieur de laquelle on déposera les caractères alphanumériques nécessaires à l'estampille du numéro de lot et de la date d'expiration.



### Versiegler blister

Die blistermaschine AB1 ist leicht zubenutzen. Es ist eine maschine die für die handlichtefunktion der versiglung nütlich ist. Die maschine kann eine schweißertemperatur 200° ALU ALU erreichen. An der nachfrage ist es möglich die formen arphanumenschen karaktern für das einschnitt des lotto und verfall einget ügt sind.



Tranciatore per blister  
Shearer for blisters



Blister di diversi formati disponibili  
Blisters in different formats available



Stampi di diversi formati disponibili  
Moulds in different formats available



Caratteri lotto/scadenza disponibili  
Batch No/Expire date digits available