



## MPC

### Mulino

Ideale per un'accurata frantumazione e omogeneizzazione di unguenti, creme, paste, gel e sospensioni, permette la riduzione delle dimensioni delle particelle per un assorbimento ottimale.

Il mescolatore è composto da tre rulli rettificati ceramici in ossido di alluminio (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 99.7%). Il grado di frantumazione è determinato dalla distanza tra i rulli.

Il mescolatore può essere agevolmente pulito mediante un detergente non abrasivo seguito da alcool.

DIAMETRO RULLI MM	CONSUMO ENERGIA KW	ALIMENTAZIONE V	DIMENSIONI LXWXH cm	PESO kg
50x150	0,2	110/230 Single Phase	40x26x36	25